

## Cascoo Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 135 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243357

### Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 135 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	135 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Vollgummi	Fadenschutz	nein
Rad-Ø	160 mm	Nabenlänge	59 mm

Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	2,16 kg