

Rundschlingen-Gehänge

Traglast einfach direkt 4200 kg,
Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 4 Stück,
aus Polyester in grün

Artikelnummer: 354014



Rundschlingen-Gehänge

4-strängig

Rundschlingen-Gehänge

- Traglast einfach direkt 4200 kg
- Nutzlänge 1 m
- Strangzahl: 4 Stück
- Kranöse Höhe x Breite 160 x 90 mm
- aus Polyester in grün
- Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	4 Stück
Anschlagmittel	Rundschlingen-Gehänge	Höhe Kranöse (li.)	160 mm
Traglast (einfach direkt)	4200 kg	Breite Kranöse (li.)	90 mm
Traglast 0-45°	4200 kg	Material	Polyester
Traglast 45-60°	3000 kg	Norm	DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Nutzlänge	1 m	Gewicht	11,13 kg
Kennfarbe	grün		

Zubehör

419222

0,5 Meter Mehrlänge für Rundschlingen-Gehänge, Traglast 4200 kg, 4-strängig,
Aufpreis pro 0,5 m Mehrlänge! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt
bestellbar/lieferbar