


Technisch specificatieblad

90° bocht Magic 60

Art.-Nr. 6041136



Bocht 90° met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.


CE

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6041136
Type	RBM 90 630 FS
Dimensie	60x300
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	192,20 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	300,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Plaatdikte	1,25 mm
Afmetingen	60x300 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
NATO Gatpatroon	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>