

Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 2-voudig

Artikelnr. 6119409



Prefab contactdoos compleet zonder tekstveld, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.

Contactdoos compleet, bestaande uit:

- Inbouwdoos, 2-voudig, type 71GD13
- Contactdoos met randaarde, 2-voudig, in 0° aansluitrichting, kleur: zie tabel
- Afdekraam AR45, 2-voudig, zonder tekstveld, kleur: zuiver wit

PC Polycarbonaat

Extra productbeschrijving 2 | Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

Stamgegevens

Bestelnr.	6119409
Type	SDE-RW DORT2
Omschrijving 1	Contactdooseenheid
Omschrijving 2	Module 45, 2-voudig
Dimensie	84x140x59mm
Kleur	rood
RAL-nummer	3001
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	19,00 kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 2-voudig

Artikelnr. 6119409



Technische gegevens



Breedte	140,00 mm
Zijhoogte	84,00 mm
Diepe	60,00 mm
Afdekking	Complete behuizing
Afsluitbaar	<input type="checkbox"/>
Aansluittype	Steekklem
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	2-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering contactdoos/schakelaar	SCHUKO
Uitvoering	SCHUKO
Aantal polen	2,00
Aantal eenheden	2,00
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0,00
Aantal contactdozen schakelbaar	0,00
Uitwerpmechanisme	<input type="checkbox"/>
Type bevestiging	Vastklikken
Opschriftplaatje	<input type="checkbox"/>
Spanningsbeveiliging voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	<input type="checkbox"/>
Reserve	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Geïsoleerde inbouw	<input type="checkbox"/>
verhoogde contactbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>
Klapdeksel	<input type="checkbox"/>
Controlelampje	<input type="checkbox"/>
Met Aan/Uit-schakelaar	<input type="checkbox"/>
Met fijnzekering	<input type="checkbox"/>
Met functieverlichting	<input type="checkbox"/>
Met oriëntatielicht	<input type="checkbox"/>
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Schutzkontakt
Contactdoos hoek	0°
Transparant	<input type="checkbox"/>
Overspanningsbeveiliging	<input type="checkbox"/>
Verdraaide centrale inzet	<input type="checkbox"/>