

Artikelnummer: 127691

Kurzbeschreibung: Lastarm voor heftruck, LAT 25-1,0, gegalvaniseerd



Langbeschreibung: Lastarm voor heftruck, LAT 25-1,0, gegalvaniseerd: Stevige stalen constructie: De laadarm vergroot het bereik van de vorkheftruck. Met vorkzakken voor vorken en kettingbescherming tegen onbedoeld wegglijden. 1

ongewervelde haak. - Helling 25° - telescopisch, elke positie met inbusbouten beveiligd - Met steunvoeten, onderrijhoogte 100

mm (ook geschikt voor klauwstapelaar)

- Basislengte: 1600 mm
- Afstand 1: 875 mm
- Draagvermogen 1: 1000 kg
- Afstand 2: 1600 mm
- Draagvermogen 2: 300 kg
- Afstand 3: 1780 mm
- Draagvermogen 3: 225 kg
- Afstand 4: 1960 mm
- Draagvermogen 4: 200 kg
- Afstand 5: 2140 mm
- Draagvermogen 5: 175 kg
- Afstand 6: 2320 mm
- Draagvermogen 6: 150 kg
- Afstand 7: 2500 mm
- Draagvermogen 7: 125 kg
- Eigen gewicht: 55 kg

