

Artikelnummer: 33518

Kurzbeschreibung: Legbordstelling-basissectie, m. 5 legborden van plaatstaal, B 1010 x D 800 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Legbordstelling voor zware lasten met plaatstalen legborden, B 1010 mm: Legborden zijn in stappen van 62,5 mm in hoogte verstelbaar. Steunen met C-profiel 50 x 30 x 15 mm, met metalen voetplaat. Hoogwaardige epoxy-poedercoating, hemelsblauw (RAL 5015).
Gelaste buisconstructie met afgeronde afdeklaag van plaatstaal (dikte 0,8 mm)
Draagvermogen per legbord: tot 500 kg*
Draagvermogen per veld: tot 2500 kg*
H 2000 mm: 4 legborden
H 2500 mm: 5 legborden
H 3000 mm: 6 legborden
* Bij gelijkmatig verdeelde last

