


Bezeichnung Artikelnummer Maßzeichnung Maße in mm


Montagemöglichkeiten
für Kodierteil
an der Messerleiste
mit Rastelementen



Rastelemente B
für Messerleisten*
für 19" Einschubrahmen
nach DIN EN 60 297,
Teil 3-101
Einzelbefestigung*
ohne Mutter


- links
09 06 000 9909
- rechts
09 06 000 9910

- links
09 06 001 9934
- rechts
09 06 001 9935



Summenbefestigung*
ohne Kodierung
am Rastelement
ohne Mutter

- links
09 06 000 9907
- rechts
09 06 000 9908



ohne Kodierung
am Rastelement
mit Mutter
M 2,5 DIN 562


mit Kodierung
am Rastelement¹⁾
mit Mutter
M 2,5 15 mm
DIN 562 20 mm

15 mm
20 mm

- links
09 06 000 9966
- rechts
09 06 000 9967

- links
09 06 000 9995
09 06 000 9997


- rechts
09 06 000 9996
09 06 000 9998



²⁾ gehört zum Lieferumfang

Führungsrahmen*
für 20 mm Gehäuse
Einzelbefestigung
passend für Federleisten
und I-Element-Crimp

09 06 001 9909



20
-
24

* Passend für D 20/2 und D 20/4
¹⁾ Spezielle Kodierung zwischen Rastelement und Leiterplatten-Führungsschiene.
 Diese Führungsschienen und passende Kodierstifte gehören nicht zum Lieferumfang.
 Bahnklassifizierung NFF 16-101, Rauchindex: F1, Brandklasse: I2