


PL4

Kunststoffkette aufklappbar, per Hand zu öffnen und zu schließen, über die gesamte Innenbreite zu befüllen, Ha -Außenhöhe 30 mm, Hi -Innenhöhe 25 mm, T -Teilung 45 mm



Temperatur: -40°C ... +135°C

Material: Kunststoff PA6 GFK

Eigenschaften:

- aufklappbar
- per Hand zu öffnen und zu schließen
- optimales Verhältnis von Wandstärke und Innenraum
- wirtschaftlich
- lange Lebensdauer
- über die gesamte Innenbreite zu befüllen
- Lieferung in Meterstücken [Standard]

Einsatzgebiete:

- Automation / [Sonder-] Maschinenbau / Anlagenbau / Tore / Aufzüge



| FLEXA No. | Artikel | Bi [mm] | R [mm] | Ba [mm] | Bogenlänge [mm] | Max. Anz. Trennstege | Gewicht [kg/m] | VPE [m] |
|-------------|------------|---------|--------|---------|-----------------|----------------------|----------------|---------|
| 16024038005 | PL4-38-5F | 38,0 | 50 | 50,0 | 200 | 3 | 0,500 | 1 |
| 16024038007 | PL4-38-7F | 38,0 | 75 | 50,0 | 300 | 3 | 0,500 | 1 |
| 16024038010 | PL4-38-10F | 38,0 | 100 | 50,0 | 400 | 3 | 0,500 | 1 |
| 16024038015 | PL4-38-15F | 38,0 | 150 | 50,0 | 600 | 3 | 0,500 | 1 |
| 16024038020 | PL4-38-20F | 38,0 | 200 | 60,0 | 800 | 3 | 0,500 | 1 |
| 16024048005 | PL4-48-5F | 48,0 | 50 | 60,0 | 200 | 5 | 0,530 | 1 |
| 16024048007 | PL4-48-7F | 48,0 | 75 | 60,0 | 300 | 5 | 0,530 | 1 |
| 16024048010 | PL4-48-10F | 48,0 | 100 | 60,0 | 400 | 5 | 0,530 | 1 |
| 16024048015 | PL4-48-15F | 48,0 | 150 | 60,0 | 600 | 5 | 0,530 | 1 |
| 16024048020 | PL4-48-20F | 48,0 | 200 | 50,0 | 800 | 5 | 0,530 | 1 |
| 16024068005 | PL4-68-5F | 68,0 | 50 | 80,0 | 200 | 7 | 0,590 | 1 |
| 16024068007 | PL4-68-7F | 68,0 | 75 | 80,0 | 300 | 7 | 0,590 | 1 |
| 16024068010 | PL4-68-10F | 68,0 | 100 | 80,0 | 400 | 7 | 0,590 | 1 |
| 16024068015 | PL4-68-15F | 68,0 | 150 | 80,0 | 600 | 7 | 0,590 | 1 |
| 16024068020 | PL4-68-20F | 68,0 | 200 | 80,0 | 800 | 7 | 0,590 | 1 |
| 16024083005 | PL4-83-5F | 83,0 | 50 | 95,0 | 200 | 9 | 0,630 | 1 |
| 16024083007 | PL4-83-7F | 83,0 | 75 | 95,0 | 300 | 9 | 0,630 | 1 |
| 16024083010 | PL4-83-10F | 83,0 | 100 | 95,0 | 400 | 9 | 0,630 | 1 |
| 16024083015 | PL4-83-15F | 83,0 | 150 | 95,0 | 600 | 9 | 0,630 | 1 |
| 16024083020 | PL4-83-20F | 83,0 | 200 | 95,0 | 800 | 9 | 0,630 | 1 |
| 16024113005 | PL4-113-5F | 113,0 | 50 | 125,0 | 200 | 13 | 0,700 | 1 |
| 16024113007 | PL4-113-7F | 113,0 | 75 | 125,0 | 300 | 13 | 0,700 | 1 |



| FLEXA No. | Artikel | Bi [mm] | R [mm] | Ba [mm] | Bogenlänge [mm] | Max. Anz. Trennstege | Gewicht [kg/m] | VPE [m] |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 16024113010 | PL4-113-10F | 113,0 | 100 | 125,0 | 400 | 13 | 0,700 | 1 |
| 16024113015 | PL4-113-15F | 113,0 | 150 | 125,0 | 600 | 13 | 0,700 | 1 |
| 16024113020 | PL4-113-20F | 113,0 | 200 | 125,0 | 800 | 13 | 0,700 | 1 |

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.