

Festo AG & Co. KG

566524

Anschlussleiste

VABM-L1-10AS-M5-4

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Rastermaß	10,5 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	RCM Mark c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,45 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	3 Nm
Produktgewicht	42 g
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Pneumatischer Anschluss 5	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung

© 2018 Festo AG & Co. KG