



# Micro-Stößelventil S-3-PK-3-B

Teilenummer: 7843

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennndurchfluss	60 l/min
Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	1,8 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betätigungskraft	6 N
Produktgewicht	7 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoffinformation Gehäuse	Kunststoff Messing