

Produktinformation

50 00 180

Kneifzange

DIN ISO 9243

- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Für härteste Beanspruchung
- Schneidenhärte ca. 60 HRC



Allgemein

Artikel-Nr.	50 00 180
EAN	4003773021940
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Gewicht	320 g
Abmessungen	180 x 51 x 23 mm
Norm	DIN ISO 9243
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidenlänge mm	23 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

