

Alu-Transportroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 526649

Aluminium-Transportroller

für Euronorm-Behälter





Alu-Transportroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Rahmen mit offenen Ecken
- Aluminiumkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material	Aluminium
Rollertyp	Kastenroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	250 kg	Bereifung	Gummi
Euronorm	ja	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	600 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Ladeflächenbreite	400 mm	Länge	600 mm
Plattform	offen	Breite	400 mm
Ladefläche Ausstattung	Rahmen mit offenen Ecken	Gewicht	3,4 kg

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße