

## NMPRO-C32

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	30 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	6
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhenverstellung	325 cm
Weiteneinstellung	349 cm
Tiefeneinstellung	20 cm
Anpassungstyp	Manuell

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447625

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

## NEOMOUNTS PRO VIDEOWALL



Neomounts



Neomounts

### Neomounts Pro NMPRO-C32 ist eine Videowall Deckenhalterung für Flachbildschirme/Fernseher bis 55"/65" - Schwarz

Die Videowall Deckenhalterung von Neomounts Pro Modell NMPRO-C32 ist ein Deckenhalterung für sechs Flachbildschirme/Flachbild-Fernseher bis 55"/65". Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung ist keine Option ist. Neomounts Pro NMPRO-C32 eignet sich für sechs Bildschirme bis 55"/65". Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 30 kg pro Schirm. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100 bis 400x400mm (65") oder mit VESA Lochmuster 100x100 bis 600x400mm (55").

\*Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten

## NMPRO-C32

## NEOMOUNTS PRO VIDEOWALL

