



Materialdatenblatt

15.05.2023

CWMS-0-260-YE

Artikelnummer: 592-11060

Material:	Typ 260, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb (260)
Farbe:	Gelb (YE)
Betriebstemperatur :	-29 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab +10 °C
Bündel Ø min.:	2.50 mm
Bündel Ø max.:	4.00 mm
Breite (W):	6.40 mm
Höhe (H):	19.00 mm
Etiketten je Blatt:	72 ST
Foliendicke:	150 µm
Klebstoff:	Synthetischer Kautschuk

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Materialdatenblatt

15.05.2023

Aufdruck:

0



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.