

202sd - Admi®Tank SD



Tankwagen-Saug-Druckschlauch mit Spirale nach DIN EN 12115, für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatengehalt von 50%. Decke abriebfest und witterungsbeständig, Decke und Seele öl- und kraftstoffbeständig.

Seele: NBR, schwarz, glatt

Decke: NBR/SBR, schwarz, stoffgemustert

Druckträger: synthetisches Textilgeflecht, Kupferlitze und verdeckt liegende Stahlspirale

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
202sd- 25-40	25 x 6,0	40	16/64 / UD 0,8	0,825	MT	4006918352251
202sd- 32-40	32 x 6,0	40	16/64 / UD 0,8	1,000	MT	4006918352329
202sd- 38-40	38 x 6,5	40	16/64 / UD 0,8	1,410	MT	4006918352381
202sd- 50-40	50 x 8,0	40	16/64 / UD 0,8	2,050	MT	4006918352503
202sd- 75-40	75 x 8,0	40	16/64 / UD 0,8	2,900	MT	4006918352756
202sd-100-20	100 x 8,0	20	16/64 / UD 0,8	4,000	MT	4006918352107