

Artikelnummer: 129905

Kurzbeschreibung: Containerwagen van plaatstaal zonder deksel, 1190 x 780 mm

Langbeschreibung: Containerwagen van plaatstaal zonder deksel, 1190 x 780 mm: Stalen constructie van stalen buizen en hoekstaal. Zwenkwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing. Remmen op stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Vaste wielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Plaatwerk (t=2 mm) stevig in alle wanden gelast.

- laadoppervlak: 1190 x 780 mm
- Buitenafmetingen: 1300 x 810 mm
- Totale hoogte: 1110 mm
- Hoogte laadruimte: 310 mm
- Hoogte duwbeugel: 1030 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a": 200 mm
- Eigen gewicht: 96 kg

