



19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage

Tiefenverstellbare Schienen von 550 bis 750 mm, Ablagefläche 550 mm Tiefe, für Netzwerkschränke mit 800 mm Tiefe, 1 HE, 20 kg Traglast, perforiert, grau RAL7035

Part No.: **714099**

EAN-13: 0766623714099 | UPC: 766623714099

19-Zoll-Fachboden 1HE mit tiefenverstellbaren Schienen für universelle Flexibilität in Ihrem Netzwerkschrank

Ein Fachboden zum Festeinbau mit 4-Punkt-Montage ist bei Stabilität und Traglast jedem Fachboden zur Frontmontage oder Schubladen-Fachboden überlegen. Seine einzige traditionelle Schwäche: Er ist auf eine bestimmte Einbautiefe beschränkt. Diese Schwäche beseitigt dieser Fachboden von Intellinet Network Solutions mit variablen Schienen, die Sie auf Tiefen zwischen 550 und 750 mm einstellen können. Als flexibles Netzwerkzubehör passt er damit universell in Schränke mit 800 mm Tiefe von Intellinet und anderen Herstellern.

Merkmale:

- Fachboden zum Festeinbau mit ausziehbaren Schienen von 550 bis 750 mm Tiefe für flexible Installationen in Schränken mit 800 mm Tiefe
- Ablagefläche 550 mm Tiefe
- Universell geeignet für die meisten Schrank- und Laborgestell-Marken
- Maximale Traglast 20 kg
- 1 Höheneinheit
- Robustes Stahlblech mit antistatischer Pulverbeschichtung
- Perforation für erhöhten Luftdurchsatz hält Ihre Komponenten kühl und verhindert Überhitzung
- Montagematerial im Lieferumfang

- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- Formfaktor-Standard: IEC 60297, 482,6 mm (19")
- Traglast: 20 kg
- Farbe: Grau RAL7035
- Höheneinheiten: 1 HE
- Geeignete Schranktiefe: 800 mm

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 550 - 750 x 482,6 x 44,45 mm
- Ablagefläche: 550 mm Tiefe
- Nettogewicht: 2,7 kg
- Bruttogewicht: 3,2 kg

Lieferumfang

- 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage
- Montagematerial

Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:

- #714082 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 350 bis 550 mm, für 600 mm tiefe Schränke, schwarz
- #713726 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 350 bis 550 mm, für 600 mm tiefe Schränke, grau
- #714112 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 550 bis 750 mm, für 800 mm tiefe Schränke, schwarz
- #714099 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 550 bis 750 mm, für 800 mm tiefe Schränke, grau
- #714716 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 750 bis 950 mm, für 1000 mm tiefe Schränke, schwarz
- #714136 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 750 bis 950 mm, für 1000 mm tiefe Schränke, grau



