



## Leírás:

Zárókupakkal (eredetiséggyűrűvel) ellátott, 20 literes ipari kanna, natúr színben, törésálló polietilénből (HD-PE)

- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel
- kompakt forma - könnyen kezelhető, egymásra rakható
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 ° C és + 70 ° C között és biszfenol A (BPA) mentes
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- külön tartozék: Ablasshahn mit Csavaros zárósapka DIN 60/61 cikksz. 550500
- Jóváhagyás száma 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 47 mm
- a = menet külső átmérője = DIN 60
- mé=mélység=231 mm szé=szélesség=294 mm ma=magasság=399 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>426401</b>
GTIN	<b>4007228426403</b>
Vámtarifa	<b>39233090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>3</b>

szín	<b>természetes</b>
Térfogat L-ben	<b>20</b>
Súly (kg)	<b>0,83</b>
M x S x M (mm)	<b>231 x 294 x 399</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>3</b>
M x S x M (mm)	<b>LAENGE KARTON</b> x <b>BREITE KARTON</b> x <b>HOEHE KARTON</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>2,49</b>
----------------------	-------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>15</b>
Rétegek száma	<b>3</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,347</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>5</b>
Súly (kg)	<b>57,35</b>