



Beschrijving:

Metalen brandstofjerrycan PREMIUM 20 l, olijf, met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- gepoedercoat, E10-geschikt en gemaakt van staal van 0,9 mm
- Ledigingstijd minimaal dankzij breed ontluchtingskanaal
- bandgelaste grepen zorgen voor stevigheid
- speciale boorgaten in de greep maken het mogelijk een uitloopbuis met clip en schroeven te bevestigen
- de hoogwaardige verf aan de binnenzijde beschermt tegen roest en ontbinding van de inhoud bij langere opslag in gevulde toestand
- Schroefdop (schroefdraad M45x3) uit verzinkt staal met geribbeld oppervlak voor een goede grip bij het openen en sluiten. Een geïntegreerde magneet zorgt voor een goede afsluiting tijdens he
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Afvoerbuizen met schroefdop, bushouder art. nr. 435500 en gevaarsetiketten (306100)
- Toelatingsnr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP d=diepte=165 mm, b=breedte=345 mm, h=hoogte=468 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	434704
GTIN	4007228434675
Douanetarief	73102990
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	olijf
Volume in L	20
Gewicht (kg)	4,2
D x B x H (mm)	165 x 345 x 468

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	21,0
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	12
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,022

Kartonnen dozen per laag	3
Gewicht (kg)	272,0