



## Descrizione

Raccordi per tubi flessibili con filettatura esterna R 1" x 3/4" (R 1" x 19 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per attaccare tubi flessibili

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con attacco filettato per tubo  $\varnothing d3 = R 1"$  - Filettatura esterna
- Attacco maschio  $\varnothing$  esterno  $d1 = 19 \text{ mm}$  o 3/4" (zona di inserimento)
- $l = 52 \text{ mm}$

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>531600</b>
GTIN	<b>4007228705782</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,01</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>10</b>
P x L x A (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,1</b>
------------------------------------	------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>144</b>
Numero di strati	<b>8</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 1,51</b>

Cartoni per strato	<b>18</b>
Peso (kg)	<b>164,0</b>