

Artikelnummer: 154420

Kurzbeschreibung: Profi-Werkbankwagen mit Schublade, 1250x700x950mm

Langbeschreibung: Profi-Werkbankwagen mit Schublade, 1250x700x950mm: Schiebegriff aus Stahlrohr, 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Maße Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm Pulverbeschichtung: Gestell und Frontenzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035) Tragkraft: 500 kg mit rollengelagerten Schubladen, Belastung 35 kg/Schublade Innenmaße Schublade: B 410 x T 470 x H 100 mm Außenmaße: B 1250 x T 700 x H 950 mm



EAN/GTIN: 4250448510487