

ATEN KN2124VA 24P Cat5 KVM Switch,1 + 2 User, Virtual Media

Artikelnummer	14.01.6893
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KN2124VA
EAN (Einzelstück)	4719264644122



Die 4. Generation von ATENs KVM over IP Switches übertrifft die Erwartungen.

Der KN2124VA bietet eine überragende Videoqualität mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200, FIPS 140-2 mit Level 1 Sicherheitsstandards und virtuellen Medienübertragungen mit der doppelten Geschwindigkeit als normal.

Die KN Serie bietet eine lokale Konsole und Remote over IP Zugriff, damit Anwender ihr gesamtes Datenzentrum über ein Netzwerk überwachen und darauf zugreifen können.

Exklusive KN Serie Funktionen:

- Hochwertige Sicherheit - unterstützt FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards
- 2x schnellere virtuelle Medienübertragungsgeschwindigkeit
- Erweiterter FPGA Grafikprozessor mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200

Mit zwei on-board NICs und zweifacher Stromversorgung steht die KN Serie für Zuverlässigkeit, um eine 24/7 Verfügbarkeit des Fernzugriffs auf alle Server zu gewährleisten.

Die KN Series kann in die ATEN CC2000 Management Software integriert werden. CC2000 verleiht Administratoren die vollständige Kontrolle über Remote Datenzentren und Zweigstellen, egal wo sie sind.

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares

Produkttyp	KVM over IP-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KN2124VA KVM over IP Switch 2x LIN2-418K-E12G Stromkabel 1x Montageset 2x 0X12-0017-301G Lok-U-Plugs 1x 0X12-0017-401G Lok-U-Plug Installationswerkzeug 1x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.) 1x Benutzeranleitung
Anzahl PCs	24
Unterstützte PC-Plattform	PS/2 und USB
19"-einbaubar	ja
Kaskadierbar	ja
Hot-Plug-fähig	ja
Max. Auflösung (nominell)	1600 x 1200 Hz
Abmessungen (HxBxT)	44 x 434 x 409 mm
Netzteil benötigt	nein
Höhe	44 mm
Breite	434 mm
Tiefe	409 mm
Gewicht	6 kg
Verpackungshöhe	150 mm
Verpackungsbreite	530 mm
Verpackungstiefe	580 mm
Paketgewicht	7.379 kg