

ROLINE USB Oplader met Eurostekker, 2 poorten (2x Type-C PD), GaN, 100W

Art.nr.	19.11.1053
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.11.1053
EAN (een stuk)	7630049621275



USB-oplader met platte eurostekker en 2x USB-C-poorten met maximaal 100 W voor het opladen of voor de stroomvoorziening van twee apparaten tegelijk. Bijvoorbeeld smartphone, tablet, externe HD-behuizing en andere apparaten.

- Voedingsadapter met twee USB-aansluitingen (2x USB-C)
- Gemakkelijk thuis of onderweg te gebruiken
- Ondersteunt Type-C (PD) stroomvoorziening
- Stekkervoeding met twee USB-uitgangen: twee USB type C-bussen (voor PD)
- Ingangsspanning: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
- Type-C (PD) uitgangsspanning: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A/15V/3A/20V/5A (voor opladen via één poort) 20V/2,25A (voor opladen via twee poorten)
- Uitgangsvermogen: 100W max

Voordelen van GaN-technologie

- GaN of Gallium Nitride - Kristalachtig materiaal met gunstigere eigenschappen in vergelijking met silicium
- Krachtige, efficiënte voeding
- Maakt een compacter ontwerp van de lader mogelijk
- Geringe warmteontwikkeling
- Hogere dichtheid van elektronische componenten mogelijk

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Spanning converter

Produkt type	USB lader
Kleur	wit
Ingang	100-240 VAC
Uitgang	DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (opladen met één poort) 20V / 2,25A (opladen op twee poorten)
Spanningssterkte	100W
Afmeting (HxBxD)	66 x 32 x 104 mm
Ingang-Aansluiting	Euro platte stekker
Uitgang-Aansluiting	2x Type C
Ondersteunde oplaadtechnologie	GaN Stroomvoorziening
Technische bijzonderheden	GaN Technologie
Aansluiting op het lichtnet	Eurostekker
Hoogte	66 mm
Breedte	32 mm
Diepte	104 mm
Gewicht	215 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	90 mm
Diepte verpakking	110 mm
Gewicht verpakking	0.025 kg