

# Artikeldatenblatt



Stahlrohrkarre B1116V

## Ausführung:

Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.



## Technische Details

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Tragkraft</b>       | 250 kg             |
| <b>Höhe</b>            | 1150 mm            |
| <b>Schaufellänge</b>   | 300 mm             |
| <b>Schaufelbreite</b>  | 480 mm             |
| <b>Gesamtbreite</b>    | 590 mm             |
| <b>Bereifung</b>       | Vollg. 250 x 60 mm |
| <b>Eigengewicht</b>    | 17,5 kg            |
| <b>Ursprungsland</b>   | Deutschland        |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 8716800000         |
| <b>Garantie</b>        | 10 Jahre           |
| <b>EAN-Code</b>        | 4017976111162      |
| <b>Artikelnummer</b>   | B1116V             |