

**hofs**

## Wannenbodenregal - Grundfeld



Zur Lagerung unter Dach, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1360 x 535 mm, 5 Ebene(n) mit Wannenboden, Nutzung beidseitig, Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



**Artikelnummer: 201581**



## hofs Wannenboden-Regal

### Grundregal

Wannenbodenregal - Grundfeld



- Zur Lagerung unter Dach
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1360 x 535 mm
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Wannenboden
- Auffangvolumen Wannenboden 35 l
- Ebenen mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
- 5 Jahre Garantie
- Nicht zugelassen für die Lagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

## Technische Details



Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Wannenbodenregal	Auffangvolumen Wannenboden	35 l
Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Regalsystem	Stecksystem	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Regalfeld	Grundfeld	Material Ständer	Stahl
Lagerort	unter Dach	Material Boden	Stahl
geeignet für (Produkt/Material)	Kleingebinde	Material	Stahl
Höhe	2500 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1360 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	535 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Fachbreite	1300 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachtiefe	500 mm	Garantie	5 Jahre
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Gewicht	65 kg
Böden / Ebenen Ausstattung	Aufkantung // Sicherheitskantung		

## Zubehör

201582		Wannenbodenregal - Anbaufeld, Zur Lagerung unter Dach, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 535 mm, 5 Ebene(n) mit Wannenboden, Nutzung beidseitig, Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
865534		Wannenboden für Wannenbodenregal, Breite x Tiefe 1300 x 500 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, Ausgestattet mit Aufkantung und Sicherheitsfaltung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm

525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage