

META

Fachboden für Lagerregal

Breite x Tiefe 1000 x 800 mm, Für eine Fachlast von 230 kg, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

VE 2 Stück

Artikelnummer: 363445



Das Lagersystem



META Fachboden

Fachboden für Lagerregal





- Geeignet für den individuellen Regal- bzw. maßgerechten Konstruktionsbau
- Schraubsystem
- Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
- Für eine Fachlast von 230 kg
- Ebenen mit Längskanal und Sicherheitskantung
- 40 mm hohe Abkantung sorgt für Stabilität und schützt vor Verletzungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Zum Verschrauben mit Linsenkopfschrauben und Bundmuttern
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung




Technische Details

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Fachlast | 230 kg |
| Regaltyp | Lagerregal | Böden / Ebenen Stabilität | 40 mm hohe Abkantung |
| Regalsystem | Schraubsystem | Material | Stahl |
| Regalfeld | Bauteil | Oberfläche Boden | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Bauteil | Fachboden | Farbe Ausführung | verzinkt |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Regal-/Konstruktionsbau | Böden / Ebenen Ausstattung | Längskanal und Sicherheitskantung |
| Breite | 1000 mm | Befestigungsart | Zum Verschrauben mit Linsenkopfschrauben und Bundmuttern |
| Tiefe | 800 mm | Gewicht | 12,096 kg |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 503799 |  | Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,4 für Lagerregal, 13 Linsenkopfschrauben |
| 503800 |  | Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,8 für Lagerregal, 25 Linsenkopfschrauben |
| 503801 |  | Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter |
| 503802 |  | Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter |
| 503803 |  | Füße, Für Selbstbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 503804 |  | Ausgleichblech, Für Selbstbauregal, Höhe 2 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |