

Kappes

Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 400 mm, 60 Kästen, Feldlast 1300 kg / Fachlast 150 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 60 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



KAPPES



Artikelnummer: 522331



Kappes Steckregal

Anbauregal

Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

- Geeignet für die übersichtliche Kleinteilelagerung im Lager und in der Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 400 mm
- 60 Kästen
- Bestückung 60 x H x B x T 65 x 240 x 400 mm
- Feldlast 1300 kg / Fachlast 150 kg
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 60 Kästen
- Ebene(n) mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Möbeltyp | Regal | Feldlast | 1300 kg |
| Regaltyp | Regal mit Kästen | Nutzung | einseitig |
| Regalsystem | Stecksystem | Böden / Ebenen Anzahl | 16 Stück |
| Regalfeld | Anbaufeld | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Lager, Werkstatt | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Material | Stahl | Böden / Ebenen Ausstattung | Sicherheitskantung |
| Höhe | 2000 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Breite | 1006 mm | Oberfläche Ständer | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 400 mm | Farbe Ständer | enzianblau // RAL5010 |
| Regal Ausstattung | Böden, Sichtlagerkästen | Farbe Ausführung | enzianblau/verzinkt // RAL5010 |
| Kästen Anzahl | 60 Stück | Gewicht | 76,22 kg |
| Fachlast | 150 kg | | |

Zubehör

509406



Etikett für Regalkästen, Höhe x Breite 22 x 75 mm, in weiß