


PRODUCT DATA SHEET / DATENBLATT

P/N 8733 0101 61

Complementary products Ergänzendes Produkt



Universal locator – adjustable in diameter and depth
Universal-Kontaktaufnahme – Durchmesser und Tiefe individuell einstellbar

P/N 8720 1801 0

Description Bezeichnung

4/8 indent crimping tool 8.73, standard locator and digital readout in plastic case

Vierdornzange 8.73, Standard-Kontaktaufnahme und Digitalanzeige in Kunststoffkoffer

Image Darstellung



Capacity mm² or AWG Kapazität mm² oder AWG

0,03 – 0,5 mm²
32 - 20 AWG

max. contact diameter max. Kontaktdurchmesser

5 mm

Locator Kontaktaufnahme

standard locator with 12 positions for contacts from Coninvers and similar contacts
Standard Kontaktaufnahme mit 12 Positionen für Coninvers Kontakte oder ähnlich

Specifications
Spezifikationen

- For crimping turned male and female contacts
 - Interchangeable 4-indent units
 - Indent settings in 0.01 mm increments, with digital setting and readout
 - Go - no-go gauge for checking basic calibration
 - Recalibration possible by user
 - Electronic wear monitoring with warning function
 - Setting functions in mm, inch or positions acc. to MIL/SAE AS22520
 - Compatible with numerous locators
-
- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
 - austauschbare Vierdorncrimpeinheiten
 - Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01mm digital einstell- und ablesbar
 - Überprüfung der Grundeinstellung mittels Lehdorn
 - Rekalibrierungsfunktion
 - elektronische Verschleißüberwachung mit Warnfunktion
 - unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar (mm, inch, Selectorpositionen nach MIL/SAE AS22520)
 - Einsatz verschiedener Kontaktaufnahmen