


Geberit Mapress Edelstahl Bogen mit Einschubende (Gas)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Biogase
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z	VE1	VE2	VE3
34007	12	15 mm	90 °	4.9 cm	5.9 cm	2.9 cm		5 St.	25 St.
34021	12	15 mm	45 °	2.8 cm	3.6 cm	0.8 cm	1 St.	5 St.	
34022	15	18 mm	45 °	2.9 cm	3.6 cm	0.9 cm		5 St.	25 St.
34008	15	18 mm	90 °	5.3 cm	6.1 cm	3.3 cm		5 St.	25 St.
34023	20	22 mm	45 °	4.2 cm	5.2 cm	2.1 cm		5 St.	50 St.
34009	20	22 mm	90 °	6.1 cm	7 cm	4 cm		5 St.	50 St.
34024	25	28 mm	45 °	3.7 cm	4.4 cm	1.4 cm		5 St.	50 St.
34010	25	28 mm	90 °	5.7 cm	6.3 cm	3.4 cm		5 St.	50 St.
34196	32	35 mm	45 °	4.3 cm	5 cm	1.7 cm		2 St.	20 St.
34190	32	35 mm	90 °	6.8 cm	7.4 cm	4.2 cm		2 St.	50 St.
34197	40	42 mm	45 °	5.1 cm	5.9 cm	2.1 cm	1 St.	5 St.	
34191	40	42 mm	90 °	8 cm	8.8 cm	5 cm		2 St.	24 St.
34198	50	54 mm	45 °	6.2 cm	7 cm	2.7 cm		2 St.	24 St.
34192	50	54 mm	90 °	10 cm	10.8 cm	6.5 cm	1 St.	25 St.	
34450	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm	1 St.		
34444	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm	1 St.	5 St.	
34451	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm	1 St.		
34445	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm	1 St.		
34452	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm	1 St.		
34446	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm	1 St.		



- Im Zeitraum von April 2022 bis April 2023 erhalten einige Artikel neue Maße. Die Artikel mit den neuen Maßen sind in der Übersicht „Maßänderungen Geberit Mapress Edelstahl April 2022 bis April 2023“ aufgeführt