


## ESKINA FRAME 175

Stehleuchte anthrazit 27W 3000/4000K 95°

Rundum gelungenes Design elegant im rechteckigen Aluminium-Rahmen verpackt: Die beliebten Outdoor-Leuchten der ESKINA Familie bieten jetzt in der Designalternative FRAME noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. So macht die anthrazitfarbene ESKINA FRAME in jedem Außenbereich eine stilvolle Figur. Die drehbaren Leuchtenköpfe sorgen für flexibel einstellbare Lichtaustritte. Dank ihrer hohen IP-Schutzart ist die ESKINA optimal vor Wind und Wetter geschützt. Hinzu kommt, dass sich die Lichtfarbe (3000/4000 K) über den CCT Switch flexibel vor der Installation wechseln lässt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005440
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	27 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	91 A
Dauer Einschaltstrom	2 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	2200/2400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	95 °
Farbe	anthrazit
CRI	80

## Lichtquelle

916483	
--------	---

## Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
--------	-----------------------------------

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Länge	11.5 cm
Breite	7.3 cm
Höhe	175 cm
Nettogewicht	6.504 kg
Bruttogewicht	9.737 kg
BIG WHITE Seite	630