



ROCCI 200

Bodeneinbauleuchte schwarz 16W 3000K 120°

Die Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 mit eckiger bzw. runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED Modul ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die mit zwei Blendenformen verfügbare Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006104
IP Code	IP 65 / IP 67
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Boden
Anzahl Durchverdrahtung	10
Mechanische Belastung	0.5 t
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	17 A
Dauer Einschaltstrom	35 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	1530 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	edelstahl

Lichtquelle

916352	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Tiefe	14 cm
Durchmesser	20 cm
Nettogewicht	1.962 kg
Bruttogewicht	2.334 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13.6 cm
Einbaudurchmesser	14 cm
BIG WHITE Seite	855