

Artikelnummer: 129791

Kurzbeschreibung: Doppelstirnwandwagen, 1600 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Doppelstirnwandwagen, 1600 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 20 mm) in Grundrahmen einsteckbar. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40 /3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Stirnwandhöhe: 800 mm. Schiebegriff aus Stahlrohr: a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 1600 x 880 mm



Aussenmaße: 1940 x 880 mm

Ladeflächenhöhe: 305 mm

Tragkraft: 1.200 kg

Schiebegriffhöhe: 1000 mm

Rad

a'Ëœ: 200 mm

Eigengewicht: 77 kg

EAN/GTIN: 4250448501249