

ZARGES

chariot conteneur aluminium

W 171

plateau longueur x largeur 900 x 500 mm, capacité 350 l, hauteur x longueur x largeur 980 x 950 x 550 mm, rehausses : 4 parois, 1 paroi longitudinale rabattable, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146499



ZARGES Chariot conteneur aluminium W 171

chariot conteneur aluminium

- plateau longueur x largeur 900 x 500 mm
- capacité 350 l
- hauteur x longueur x largeur 980 x 950 x 550 mm
- rehausses : 4 parois, 1 paroi longitudinale rabattable
- parois avec nervures sur le pourtour
- structure en aluminium
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable
type de chariot	chariot conteneur	finition paroi	nervures sur le pourtour
matériau	aluminium	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur de plateau	900 mm	verrouillable	non
largeur de plateau	500 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur	980 mm	pneumatique	caoutchouc
longueur	950 mm	roulement	roulement à rouleaux
largeur	550 mm	Ø de roue	125 mm
capacité	350 l	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
norme européenne	non	disposition des roues	rectangulaire
rehaussé	4 parois	Poids	20,5 kg

Accessoires

146502



couvercle à charnière, pour chariot caisse longueur x largeur 950 x 550 mm, couvercle avec sangle et 2 fermetures, en aluminium