

Rollcart chariot à timon

force 1000 kg, plateau longueur x largeur 1160 x 760 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausses : 4 parois, 3 parois rabattables, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, roues avec bandage air



Numéro d'article: 203326

Rollcart Remorque à timon manuel

Force 1000 kg



chariot à timon

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 1160 x 760 mm
- hauteur de charge 480 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausses : 4 parois, 3 parois rabattables
- direction avant-train pivotant sur couronne à billes
- timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute
- avec poignée de sécurité
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- roues avec bandage air
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

Détails techniques



appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à timon	matériau de plateforme	plaque de contreplaqué
charge	1000 kg	surface de plateforme	antidérapant
rehausses	4 parois	exécution de plateforme	imperméable
fonction rehausses	3 parois rabattables	équipement chariot	sans équipement
hauteur rehausses	220 mm	nombre/type de roulettes	4 roues
longueur de plateau	1160 mm	pneumatique	air
largeur de plateau	760 mm	roulement	roulement à rouleaux
hauteur de charge	480 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau	acier	type de frein	frein automatique
hauteur	480 mm	fonction frein	agit sur les roues avant
direction	direction avant-train pivotant sur couronne à billes	surface de châssis	finition peinture époxy
barre directrice	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
timon	timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute	garantie	5 années
poignée de sécurité	oui	Poids	87 kg

Accessoires

203332		œillet de traction pour chariot à timon, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203333		attelage de remorque, avec boulons, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149422		palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, levée standard longueur 3 m, nombre de brins 1
210710		transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 80 mm
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

529663		protège-câbles, Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange