

## Hupfer chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

**HUPFER**  
we make work flow

force 120 kg, plateau longueur x largeur 545 x 545 mm, plateforme en acier inoxydable, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 269709



## Hupfer Chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

### Force 120 kg

chariot avec barre de poussée en acier inoxydable




- force 120 kg
- plateau longueur x largeur 545 x 545 mm
- hauteur x longueur x largeur 1024 x 708 x 606 mm
- structure en acier inoxydable
- plateforme en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage caoutchouc plein

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	120 kg	pneumatique	caoutchouc plein

longueur de plateau	545 mm	roulement	palier lisse
largeur de plateau	545 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	acier inoxydable	disposition des roues	rectangulaire
équipement des tablettes / nivea	coins de protection	hauteur	1024 mm
rehausses	aucune	longueur	708 mm
emboîtable	non	largeur	606 mm
matériau	acier inoxydable	Poids	16 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm