

Armoire de recharge de batteries lithium-ion à manutentionner

PREMIUM 8/5

chambre ardente testée type 60, lockEX, Avec 6 prises de courant pour la recharge, hauteur x largeur x profondeur 520 x 800 x 660 mm, porte à double battant, corps avec laquage en type RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en comme RAL2004 orangé pur



Numéro d'article: 277108



Armoire de recharge de batteries lithium-ion à manutentionner

- chambre ardente testée type 60
- lockEX
- pour stockage dans l'atelier de travail
- Avec 6 prises de courant pour la recharge
- sortie sans potentiel à l'extérieur de l'armoire et possibilité de raccordement de 12 V
- hauteur x largeur x profondeur 520 x 800 x 660 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 450 x 730 x 530 mm
- structure en acier
- force par plateau 30 kg
- alimentation électrique via une réglette 6 prises (3500 W, 16 A)
- Aération et ventilation par dissipation de chaleur technique lors du chargement par le ventilateur
- mise hors tension par forte production de chaleur, par contacteur de







porte ou en cas de détection de fumée



- porte à double battant
- verrouillage commun des portes
- portes avec joints coupe-feu spéciaux sur tout le pourtour
- En cas d'incendie, deux détecteurs de fumée émettent un signal d'alarme acoustique précoce
- soubassement pieds de gerbage
- corps avec laquage en type RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en type RAL2004 orangé pur
- Résistance au feu testée par le laboratoire d'essai des matériaux pendant plus de 60 minutes de l'intérieur vers l'extérieur en référence à DIN EN 1363-1

Détails techniques






type de stockage de produits dan	armoire	fonction mise hors tension	oui
type de meuble	armoire	Nombre de prises de courant	6 pièce
type d'armoire	Armoire de recharge de batteries	raccordements électriques	sortie sans potentiel, raccordement 12 V
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	aération	Ventilateur
hauteur	520 mm	matériau	acier
hauteur intérieure	450 mm	couleur du corps	gris clair
largeur	800 mm	couleur de la face avant	orangé pur
largeur intérieure	730 mm	surface de corps	laqué
profondeur	660 mm	surface de face avant	laqué
profondeur intérieure	530 mm	verrouillable	oui
charge tablette	30 kg	fonction de fermeture	verrouillage commun des portes
équipement de sécurité armoire	2 détecteurs de fumée	type de porte	porte à double battant
coupe-feu	type 60	équipement porte	joints coupe-feu
Protection contre les explosions	verrouillage de porte à ressort	soubassement	pieds de gerbage
raccordement BMA	non	norme	DIN EN 1363-1
fonction accès à distance	non	Poids	85 kg
équipement électrique	réglette 6 prises		

Accessoires

227805		Passage de câble, pour armoire de charge lithium-ion
277125		lampe flash, pour armoire de charge batterie, Alarme optique et acoustique en cas d'anomalie
277126		kit de détection de fumée radio-piloté, kit comprenant : 2 détecteurs de fumée connectables, pour armoire de charge batterie, Alarme acoustique en cas de production de chaleur ou de détection de fumée
277127		Aérosol extincteur automatique, pour armoire de charge batterie, Déclenchement pyrotechnique automatique, potentiel d'extinction pour 0,25 m³, sans entretien

277129		tablette pour armoire de charge batterie, pour armoire largeur x profondeur 800 x 660 mm, en tôle d'acier, coloris RAL7035 gris clair
277130		chariot roulant, Pour 800 mm larges armoire de charge batterie, force 240 kg, structure en acier gris, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes. roulettes pivotantes avec freins

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni
509033		boîte pour couverture antifeu avec couverture, Convient pour départ de feu, hauteur x largeur x profondeur 313 x 308 x 159 mm, couverture longueur x largeur 2 x 1,6 m, plafond en tissu de verre, boîtier en acier en rouge
553203		panneau de signalisation de premiers secours, Symbole/texte : téléphone d'urgence, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 200 x 200 mm