

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 100 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 125 x 32 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm

BS ROLLEN®



Numéro d'article: 738162

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante

roulette pivotante




- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc
- Non tachante
- diamètre x largeur 125 x 32 mm
- espacement des trous des vis 61x51/56x46 mm, Ø trou des vis 8,1 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en plastique
- fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur	161 mm
charge	100 kg	largeur de roue	32 mm
pneumatique	caoutchouc	portée	43 mm
Diamètre de roue	125 mm	propriété surface de	Non tachante

		roulement
matériau de jante	plastique	longueur de plaque 77 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque 67 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis 61x51/56x46 mm
conducteur d'électricité	non	Diamètre du trou de la vis 8,1 mm
matériau de boîtier	plastique	Poids 0,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés