

bac à bec

Classic

hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 510 / 450 mm, en polypropylène en jaune, avec barre

lot 6 pièce



Numéro d'article: 974358

Bac à bec Classic

Avec grande poignée encastrée pour soulever facilement


bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 510 / 450 mm
- en polypropylène en jaune
- avec barre
- transport facile grâce à grande poignée encastrée avant et arrière
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C
- Convient pour convoyeur à rouleaux





Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| type de récipient | bac à bec | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| norme européenne | non | gerbable | oui |
| hauteur | 200 mm | poignée | grande poignée encastrée avant et arrière |
| largeur | 300 mm | dispositif de support | barre |
| profondeur | 510 mm | convient pour aliments | oui |
| Profondeur de la tablette | 450 mm | plage de température | -40 °C à +60 °C |
| matériau | polypropylène | couleur | jaune |
| recyclable | oui | taille | 2 - HxIxP 200x300x510/450 mm |
| considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter | Poids | 1,4 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 989515 |  | Étiquette pour bac à bec, pour récipients hauteur x largeur 200 x 300 mm |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte |