

Feuille de données du produit



Article N°: 2884 Chariot de mise à disposition de pièces

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 12 mm avec 12 bacs euro L x l x H 400 x 300 x 145 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 0° à 35°. Fixation au moyen d'une molette assurant un serrage sécurisé. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau 60 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	1240
Largeur de surface utile (mm)	415
Hauteur plateaux (mm)	370, 670, 970
Charge par plateau (kg)	60
Longueur totale (mm)	1355
Largeur totale (mm)	477
Hauteur totale (mm)	1197
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Configuration	mit Eurokästen
Poids (kg)	58
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976328843