

Feuille de données du produit



Article N°: 5393/7016 Chariot fermé "Gamme en gris"

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface gris moyen. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariots équipés de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	780
Hauteur plateaux (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Charge par plateau (kg)	90
Longueur totale (mm)	1370
Largeur totale (mm)	845
Hauteur totale (mm)	1792
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Drahtgitter mit Treibriegelverschluss
Poids (kg)	175
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976253930