


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6435VZ Handtrekwagen



Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhuizen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Kopwanden aan het platform geschroefd, zijwanden inhangbaar en uitneembaar, met ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm. Laadvlak: lengte - 65 mm, breedte - 5 mm. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Uitgevoerd met trekhoog.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	1000
laadvlak lengte (mm)	1600
laadvlak breedte (mm)	900
Laadvlakhoogte (mm)	490
Totale lengte (mm)	1950
Totale breedte (mm)	950
Totale hoogte (mm)	1190
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	400 x 74
Uitvoering	mit Drahtgitterwänden
Gewicht (kg)	134
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976435022