

Artikelnummer: 129905

Kurzbeschreibung: Blechkastenwagen ohne Deckel, 1190 x 780 mm

Langbeschreibung: Blechkastenwagen ohne Deckel, 1190 x 780 mm: Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. In allen Wänden Blechplatten (t=2 mm) fest eingeschweißt. Ladefläche: 1190 x 780 mm
Außenmaße: 1300 x 810 mm
Gesamthöhe: 1110 mm

Ladeflächenhöhe: 310 mm

Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 96 kg

EAN/GTIN: 4250448503052



Schiebegriffhöhe: 1030 mm
Radgröße: 200 mm