

Artikelnummer: 167178

Kurzbeschreibung: Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, inkl. Absaug-Adaptionssatz, 770x570 x1040 mm

Langbeschreibung: Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, inkl. Absaug-Adaptionssatz, 770x570x1040 mm: Die

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 verarbeitet Kartons schnell und effizient. Das Modell ist dank seiner Rollen bequem fahrbar und wird inklusive Absaug-Adaptionssatz geliefert. Ausgediente Kartonagen lassen sich mit der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 innerhalb kürzester Zeit in Polstermatten oder aufgepolstertes Füllmaterial verarbeiten. Das

kraftvolle Antriebssystem in Verbindung mit dem hochwertigen Schneidwerkzeug aus gehärtetem Vollstahl ermöglicht einen effizienten Dauerbetrieb für die Verarbeitung großer Material-Mengen. Die Maschine kann dank ihrer großzügigen Einfüllhöhe von 20 mm bis zu drei Lagen gleichzeitig aufnehmen. Der Anwender stellt die Einzugsgeschwindigkeit und das Polstervolumen flexibel ein. Ebenso ist die Arbeitsbreite stufenlos justierbar, wobei eine Skala die gewünschte Maßeinstellung für das Polstermaterial erleichtert. In einem vollautomatischen Prozess werden die Kartons verarbeitet. Viele weitere nützliche Ausstattungsmerkmale bieten einen hohen Arbeitskomfort mit der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425. Dazu gehört eine Turbofunktion, mit der sich ein möglicher Materialstau schnell auflösen lässt. Ein Not-Aus-Schalter nimmt das Gerät in Gefahrensituationen sofort aus dem Betrieb und sorgt so für optimale Anwendersicherheit. An ein einfaches Bedienkonzept hat der Hersteller ebenfalls gedacht: Alle Einstellungen werden über eine robust ausgeführte Folientastatur vorgenommen. Die Einstellungen sind auf einem LED-Display bequem ablesbar. Bei diesem Modell ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung vorhanden. Eine passende Absauganlage ist optional dazu bestellbar. Damit halten Sie Ihre Arbeitsumgebung jederzeit sauber. Weitere Details: Effizientes Antriebskonzept für den Dauerbetrieb Hoher Wirkungsgrad, nachhaltiger Betrieb Eingabebreite: 425 mm Einfüll-/Einlasshöhe: 20 mm (bis zu 3 Lagen) Polstervolumen und Einzugsgeschwindigkeit flexibel einstellbar Arbeitsbreite stufenlos justierbar, mit Skala für Maßeinstellung Intuitive Bedienung durch Folientastatur und LED-Anzeige Turbofunktion löst Materialstau schnell auf Not-Aus-Schalter für hohe Anwendersicherheit Fahrbar auf Rollen, mit Feststellbremse Inkl. Absaug-Adaptionssatz Material Schneidwellen: gehärteter Vollstahl Farbe: Grau Maße: B 770 x T 570 x H 1040 mm Gewicht: 165 kg Made in Germany



EAN/GTIN: 4026631062602