

Productinformatie

70 05 180

Zijsnijtang

DIN ISO 5749



- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijcapaciteit extra inductief gehard, hardheid van de snijcapaciteit ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	70 05 180
EAN	4003773043706
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	246 g
Afmetingen	180 x 53 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen