

Productinformatie

98 00 1/2"

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V Ⓞ

Algemeen

Artikel-nr.	98 00 1/2"
EAN	4003773019879
gewicht	70 g
Afmetingen	32 x 11 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Sleutelwijdte S	1/2 inch
Lengte l max.	139,7 mm
Kop diam. a max.	6,5 mm
Kopbreedte b max.	34 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen