

bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1000 x 650 x 525 mm, 4 lade(n), met lade voor normale belastingen, vleugel deur, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 125131



bott Ladekast cubio

Stationair

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 650 x 525 mm
- 4 lade(n)
- laden hoogte 2 x 100 mm, 1 x 125 mm, 1 x 150 mm, 1 deur 400 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- met lade voor normale belastingen
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- vleugel deur
- geperforeerd
- dubbelwandige deuren













- deuropeningshoek 180 °
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	plaatstaal	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1000 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte	650 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	525 mm	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal	4 stuks	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal x hoogte	2 x 100 mm, 1 x 125 mm, 1 x 150 mm, 1 deur 400 mm	soort uittrekking	lade voor normale belastingen
fronthoogte 100 mm	2 stuks	afsluitbaar	ja
fronthoogte 125 mm	1 stuks	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
fronthoogte 150 mm	1 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen lade	75 kg	greep	greeplijst
type deur	vleugeldeur	verrijdbaar	nee
openingshoek deur	180 °	gewicht	64,1 kg
kast uitrusting	krimphoes verpakkingsmachine		

Gerelateerde Producten

125770		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125771		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125772		5-punts sluitsysteem, voor ladekast
125774		elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast
126253		gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126254		gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126255		opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126256		etiketlijst, voor ladekast

126258		freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126259		freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126260		freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126261		freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126262		freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126263		freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126264		freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126265		freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126280		schuimstofelement, passend voor laden BxD 650 x 525 mm, hoogte x breedte x diepte 27 x 525 x 400 mm, voor handmatig op maat snijden, van polyethyleen in antraciet/rood
126293		bak, 9 bakken (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm, 4 x B 33 mm) + 18 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 650 x 525 mm