


VARIOfit bandenkar

VARIOfit

draagvermogen 200 kg, Voor banden Ø 540 - 820 mm, uitgerust met 4-delige telescooprail, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op plaatstaal-velg, 2 steunwielen

Artikelnummer: 139152



VARIOfit Bandensteekwagen

bandenkar

- voor opname, transport en neerzetten van complete bandenstapels
- draagvermogen 200 kg
- Voor banden Ø 540 - 820 mm
- hoogte x breedte 1300-1900 x 745 mm
- uitgerust met 4-delige telescooprail
- ladingbeveiliging door hendelsysteem met openhoud-/klemfunctie
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- wielen met massief rubber-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 250 mm
- 2 steunwielen



Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type kar	bandenkar	materiaal velg	plaatstaal
geschikt voor (gebruik)	complete bandenstapels	wiel-ø	250 mm
draagvermogen	200 kg	steunwiel	2 steunwielen
voor wieldiameter	540-820 mm	veiligheidsgreep	nee
materiaal	staal	hoogte	1300-1900 mm
in-/uitklapbaar	nee	breedte	745 mm
ladingbeveiliging	hendelsysteem	oppervlak	m. poedercoating
steekwagen uitrusting	4-delige telescooprail	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	gewicht	31 kg