

opvangbak

voor 10 x 200 liter vat,
opvangvolume 280 l, hoogte x
breedte x diepte 200 x 1300 x 3280
mm, met rooster van staal met
corrosiebeschermende zinklaag, van
staal met corrosiebeschermende
zinklaag



Artikelnummer: 140006



Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 10 x 200 liter vat
- opvangvolume 280 l
- hoogte x breedte x diepte 200 x 1300 x 3280 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








Technische details

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | opvangbak | oppervlak | verzinkt |
| type opvangbak | opvangbak | opvangbak uitrusting | rooster |

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------|
| opslagplaats | onderdak | materiaal rooster | staal |
| capaciteit | 10 x 200 liter vat | oppervlak rooster | verzinkt |
| opvangvolume | 280 l | onderbouw | vorksloffen |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen | onderrijdbaar | ja |
| bouwwijze (toelating) | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten | onderrijdhoogte | 100 mm |
| hoogte | 200 mm | stapelbaar | nee |
| breedte | 1300 mm | verrijdbaar | nee |
| diepte | 3280 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| materiaal | staal | gewicht | 238 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel |
| 221341 |  | chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |