

Hymer escabeau industriel 6024

accès double face, 2 x 7 marche(s)
en tôle striée (estrade incl.), Hauteur
1,14 m, longueur de lisse 1,77 m, en
aluminium

Numéro d'article: 147662



HYMER



Hymer Escabeau industriel 6024

Exécution D, A, CH, F Double accès

escabeau industriel

- exécution D, A, CH, F national
- accès double face
- 2 x 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- Hauteur 1,14 m
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,64 m
- hauteur de portée 3,19 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,77 m
- connexion marches/lisse rivetage 8 points
- application sûre grâce à concept de lisse en D pour une stabilité élevée
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium



- posé hauteur x largeur 1600 x 550 mm
- poids 9,5 kg
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| technique de montée | escabeau | hauteur | 1600 mm |
| type d'échelle | escabeau industriel | largeur | 550 mm |
| Variante nationale | exécution D, A, CH, F | rabattable | oui |
| matériau | aluminium | roulant | non |
| utilisation | double face | connexion d'échelons/de longeron | rivetage 8 points |
| Longueur de lisse | 1,77 m | équipement de sécurité échelle | concept de lisse en D pour une stabilité élevée |
| hauteur d'estrade | 1,14 m | protection contre l'écartement | oui |
| hauteur | 1,14 m | exécution échelle | à deux parties |
| hauteur de travail | 2,64 m | bac | non |
| Hauteur d'accès | 3,19 m | Pour escalier | non |
| nombre de marches | 2 x 7 | soubassement | pieds d'échelle antidérapants |
| type de marche/d'échelon | marche(s) en tôle striée | garantie | 10 années |
| profondeur des marches | 80 mm | Poids | 9,5 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149272 |  | plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221260 |  | chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| 221388 |  | gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9 |
| 523826 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE |