

## Standaard met bezem

steekplaat breedte x diepte 260 x 250 mm, Werkbreedte 170 mm, steel 1000 - 955 mm lang, in zwart

Artikelnummer: 157797



## set staande blik met bezem

Standaard blik met bezem

- steekplaat breedte x diepte 260 x 250 mm
- Werkbreedte 170 mm
- steel 1000 - 955 mm lang
- in zwart

## Technische details

soort reiniging	droog	diepte schep	250 mm
reinigingstype	Handvegerset	lengte steel	1000-955 mm
plaats van toepassing	binnen en buiten	kleur	zwart
werkbreedte	170 mm	gewicht	2,4 kg
breedte schep	260 mm		

## Dit past ook bij ...

254187



Veiligheidszuiger, vermogen 1200 W, luchtvolume 74 l/sec, volume bak 35 l, vliesfilterzak, Werkbreedte 450 mm, HEPA 13 patronenfilter, stofklasse L, automatische filterreiniging om de 45 seconden, inhoud levering: Roestvrijstalen zuigbuizen 2 x 0,5 m met Ø 38 mm, zuigslang 5 m met Ø 35 mm, voegenmondstuk, ronde opzetborstel, mondstuk voor droge vloeren 450 mm, HEPA 13 patronenfilter, vliesfilterzak, rubberen netkabel: H07RNF 10 m, adapter voor elektrisch gereedschap Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm

254189		<p>Veiligheidszuiger, vermogen 1200 W, luchtvolume 74 l/sec, volume bak 50 l, vliesfilterzak, Werkbreedte 450 mm, HEPA 13 patronenfilter, stofklasse L, automatische filterreiniging om de 45 seconden, inhoud levering: Roestvrijstalen zuigbuizen 2 x 0,5 m met Ø 38 mm, zuigslang 5 m met Ø 35 mm, voegenmondstuk, ronde opzetborstel, mondstuk voor droge vloeren 450 mm, HEPA 13 patronenfilter, vliesfilterzak, rubberen netkabel: H07RNF 10 m, adapter voor elektrisch gereedschap Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm</p>
254190		<p>Veiligheidszuiger, vermogen 1200 W, luchtvolume 74 l/sec, volume bak 35 l, vliesfilterzak, Werkbreedte 450 mm, HEPA 13 patronenfilter, stofklasse M, automatische filterreiniging om de 45 seconden, inhoud levering: Roestvrijstalen zuigbuizen 2 x 0,5 m met Ø 38 mm, antistatische en oliebestendige zuigslang 5 m met Ø 35 mm, antistatische en oliebestendige zuigslang 2,5 m met Ø 38 mm, voegenmondstuk, ronde opzetborstel, mondstuk voor droge vloeren 450 mm, HEPA 13 patronenfilter, vliesfilterzak, afvalzak, rubber</p>
254192		<p>Veiligheidszuiger, vermogen 1200 W, luchtvolume 74 l/sec, volume bak 35 l, vliesfilterzak, Werkbreedte 450 mm, HEPA 14 patronenfilter, stofklasse H, automatische filterreiniging om de 45 seconden, inhoud levering: Roestvrijstalen zuigbuizen 2 x 0,5 m met Ø 38 mm, antistatische en oliebestendige zuigslang 5 m met Ø 35 mm, antistatische en oliebestendige zuigslang 2,5 m met Ø 38 mm, voegenmondstuk, ronde opzetborstel, mondstuk voor droge vloeren 450 mm, HEPA 14 patronenfilter, vliesfilterzak, afvalzak, rubber</p>
254193		<p>Veiligheidszuiger, vermogen 1200 W, luchtvolume 74 l/sec, volume bak 50 l, vliesfilterzak, Werkbreedte 450 mm, HEPA 14 patronenfilter, stofklasse H, automatische filterreiniging om de 45 seconden, inhoud levering: Roestvrijstalen zuigbuizen 2 x 0,5 m met Ø 38 mm, antistatische en oliebestendige zuigslang 5 m met Ø 35 mm, antistatische en oliebestendige zuigslang 2,5 m met Ø 38 mm, voegenmondstuk, ronde opzetborstel, mondstuk voor droge vloeren 450 mm, HEPA 14 patronenfilter, vliesfilterzak, afvalzak, rubber</p>